



Hidraulinis patronas trumpas, plonas, HSK-A 63, Užveržimo Ø D1: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	307508 20
GTIN	2050001653321
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

- Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Paskirtis:

- Našiam darbui (nenaudoti, kai dirbama maksimaliais pjovimo režimais).
- Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.

Priedai pasirinktinai:

Tarpinės įvorės Nr. 302135–302187, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, cilindriniai valytuvai Nr. 343720.

WTE atraminiai varžtai – pagal užklausimą.

Pastaba:

A matmuo = 200 mm tiekiamas pagal užklausimą!

Techninis aprašymas

L ₃	48 mm
tinkama pereinamoji įvorė	302155; 302160; 302165; 302150
Užspaudimo Ø D ₁	20 mm
Sriegis M	M16×1
L ₂	48 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm

Ø D ₂	42 mm
Išorinis Ø D	50 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-7
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm	302155 5
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm	302160 6
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm	302160 4
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 14 mm	302160 14
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm	302160 5
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm	302155 8
	302155 16

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 16 mm

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 3 mm

302160 3

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 14 mm

302155 14

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 12 mm

302160 12

Cilindrinis valytuvas Plastikas Kakliuko Ø 20 mm

343720 20

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 4 mm

302155 4

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 12 mm

302155 12

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 6 mm

302155 6

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 8 mm

302160 8

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 3 mm

302155 3

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 16 mm

302160 16

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 10 mm

302160 10

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 10 mm

302155 10