



Hidraulinis patronas radialinis reguliavimas, HSK-A 63, Užveržimo Ø D1: 12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	307514 12
GTIN	2050001700940
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

- **Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**

Su radialiniu įrankio ilgio reguliavimu.

Paskirtis:

- **Našiam darbui (nenaudoti, kai dirbama maksimaliais pjovimo režimais).**
- **Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.**

Priedai pasirinktinai:

Tarpinės įvorės Nr. 302135–302187, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, cilindriniai valytuvai Nr. 343720.

WTE atraminiai varžtai – pagal užklausimą.

Pastaba:

A matmuo = 200 mm tiekiamas pagal užklausimą!

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
tinkama pereinamoji įvorė	302135; 302140; 302145; 302147
Užspaudimo Ø D ₁	12 mm
Išorinis Ø D	50 mm

Reguliuojama ilgis V	10 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-7
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm	302140 5
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm	302135 8
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm	302135 5
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm	302140 4
Cilindrinis valytuvai Plastikis Kakliuko Ø 12 mm	343720 12
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 3 mm	302140 3
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm	302140 6
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm	302135 6

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 3 mm

302135 3

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 4 mm

302135 4

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 8 mm

302140 8