



Hidraulinis patronas trumpas, sunkus, HSK-A 63 A = 80, Užveržimo Ø D1: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	307505 20
GTIN	2050001653260
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

- Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Paskirtis:

- Našiam darbui (nenaudoti, kai dirbama maksimaliais pjovimo režimais).
- Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.

Priedai pasirinktinai:

Tarpinės įvorės Nr. 302135–302187, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, cilindriniai valytuvai Nr. 343720.

WTE atraminiai varžtai – pagal užklausimą.

Pastaba:

A matmuo = 200 mm tiekiamas pagal užklausimą!

Užspaudimo Ø D₁: 20 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 80 mm

Ø D₂: 33 mm

Išorinis Ø D: 51,5 mm

Reguliuojama ilgis V: 10 mm

tinkama pereinamoji įvorė: 302155; 302160; 302165; 302150

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
tinkama pereinamoji įvorė	302155; 302160; 302165; 302150
Užspaudimo $\varnothing D_1$	20 mm
$\varnothing D_2$	33 mm
Išorinis $\varnothing D$	51,5 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 80
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-7
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 8 mm	302160 8
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 4 mm	302155 4
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 12 mm	302160 12
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 5 mm	302155 5
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 3 mm	302155 3

Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 12 mm	302155 12
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm	302160 6
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 3 mm	302160 3
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm	302160 5
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm	302155 6
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm	302160 4
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 14 mm	302160 14
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm	302155 8
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm	302155 16
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 14 mm	302155 14
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm	302160 16
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 10 mm	302155 10
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 10 mm	302160 10
Cilindrinis valytuvas Plastikas Kakliuko Ø 20 mm	343720 20