



Hidraulinis patronas trumpas, plonas, HSK-F 63, Užveržimo Ø D1: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	307518 20
GTIN	2050001653406
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

- Ašinis įrankio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
- Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.

Paskirtis:

- Našiam darbui (nenaudoti, kai dirbama maksimaliais pjovimo režimais).
- Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.

Priedai pasirinktinai:

Tarpinės įvorės Nr. 302135 – 302180, cilindrinis valytuvas Nr. 343720.

WTE atraminiai varžtai – pagal užklausimą.

Pastaba:

A matmuo = 200 mm tiekiamas pagal užklausimą!

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 90 mm

Ø D₂: 42 mm

Išorinis Ø D: 50 mm

L₃: 48 mm

Reguliuojama ilgis V: 10 mm

Sriegis M: M16×1

Techninis aprašymas

tinkama pereinamoji įvorė	302155; 302160; 302165
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	20 mm
$\varnothing D_2$	42 mm
Sriegis M	M16×1
L_3	48 mm
Išorinis $\varnothing D$	50 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Laikiklis	HSK-F 63
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69882-7
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	F
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu Užveržimo $\varnothing D1$ 10 mm	302155 10
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo $\varnothing D1$ 16 mm	302160 16
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu Užveržimo $\varnothing D1$ 16 mm	302155 16
Cilindrinis valytuvai Plastikai Kakliuko $\varnothing 20$ mm	343720 20
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu Užveržimo $\varnothing D1$ 5 mm	302155 5

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 8 mm	302160 8
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 5 mm	302160 5
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 3 mm	302155 3
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 12 mm	302160 12
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 14 mm	302160 14
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 4 mm	302155 4
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 6 mm	302155 6
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 8 mm	302155 8
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 6 mm	302160 6
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 3 mm	302160 3
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 14 mm	302155 14
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 12 mm	302155 12
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 10 mm	302160 10
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 4 mm	302160 4