



Hidraulinis patronas radialinis reguliavimas, HSK-A 63, Užveržimo Ø D1: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	307514 25
GTIN	2050001700964
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

- **Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**

Su radialiniu įrankio ilgio reguliavimu.

Paskirtis:

- **Našiam darbui (nenaudoti, kai dirbama maksimaliais pjovimo režimais).**
- **Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.**

Priedai pasirinktinai:

Tarpinės įvorės Nr. 302135–302187, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, cilindriniai valytuvai Nr. 343720.

WTE atraminiai varžtai – pagal užklausimą.

Pastaba:

A matmuo = 200 mm tiekiamas pagal užklausimą!

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	25 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Išorinis Ø D	53 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm

Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-7
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

Cilindrinis valytuvas Plastikas Kakliuko Ø 25 mm

343720 25