

FAHRION®
FAHRION®
ER užveržimo veržlė CENTRO P sandarinimo žiedams HP, Tipas CP skirtas ER: 16DI

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 309665 16DI |
| GTIN | 2050001704917 |
| Produktų klasė | 34F |

Aprašymas
Modelis:

Mini = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.

Mini plonas = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.

Kūginė = visi dydžiai su „C“.

standartinė = visi kiti dydžiai.

ER užveržimo veržlė CP, **sandarinimo žiedams HP.**

Tinka:

FAHRION ER spyruokliuojanti įspraustinė CENTRO P ir ER spyruokliuojanti įspraustinė HDC.

Pastaba:

Sistema FAHRION ER – užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP **netinka kitoms cangių įspraustinėms!**

FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvoriui CENTRO P.

Galima tvirtinti tik nominalaus dydžio įrankį.

Užspaudimo ribos: 1 - 10 mm

Bendras ilgis L: 26,4 mm

Išorinis Ø D: 30 mm

maksimalus užveržimo momentas: 55 Nm

Sriegis: Tr22×1,5

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Užspaudimo ribos | 1 - 10 mm |
| Bendras ilgis L | 26,4 mm |
| maksimalus užveržimo momentas | 55 Nm |
| Išorinis Ø D | 30 mm |
| Serija | Centro P |
| Sriegis | Tr22×1,5 |
| Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 1 mm | 309666 1 |
| Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 10 mm | 309666 10 |
| CP ritininis raktas Tipas 16 | 309754 16 |
| Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 6 mm | 309666 6 |
| Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 4 mm | 309666 4 |
| CP ritininis raktas dinamometriniam raktui Tipas 16 | 309756 16 |
| Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 9 mm | 309666 9 |
| Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 8 mm | 309666 8 |
| Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 5 mm | 309666 5 |
| Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 3 mm | 309666 3 |
| | 309666 2 |

Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 2 mm

Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 7 mm

309666 7