

**Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms, ER 40, Užveržimo Ø d: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309645 8
GTIN	7640128495567
Produktų klasė	39Z

**Aprašymas****Tinka:**

ER užveržimo veržlės Nr. 309615; 309621.

Visos standartinės ER įspraustinės.

**Pastaba:**

- Užveržimo ribos = nominalus dydis – 0,5 mm.
- Užspaudimo Ø 1 mm žingsniu.
- Užsakant prašome nurodyti norimą užveržimo Ø!
- Tinka iki 80 barų.
- Montavimo situacija: užrašas vidinėje tvirtinimo veržlės pusėje.

**Techninis aprašymas**

Užveržimo Ø d	8 mm
tipui	ER 40
Rinkinio turinys	23
Išorinis Ø D	33,5 mm
Produkto rūšis	Sandarinimas

