

Garant**ER mini užveržimo veržlė, Skirta ER: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309650 8
GTIN	4045197644855
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

Maži gabaritiniai matmenys, pilnai užgrūdintos ir nušlifotos.

· **Grūdintas ir iš visų pusių nušlifotas.**

Tinka:

ER įspraustinė Mini Nr. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Techninis aprašymas

skirta ER	8 mm
Bendras ilgis L	11 mm
maksimalus užveržimo momentas	12 Nm
Sriegis	M10×0,75
Išorinis Ø D	12 mm
Norma	DIN 6499
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹

Pjovimo technika

HSC

Produkto rūšis

Tvirtinimo veržlė