



## ER užveržimo veržlė CENTRO P standartinė, Tipas CP skirtas ER: 11M



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	309655 11M
GTIN	2050001704832
Produktų klasė	34F

### Aprašymas

#### Modelis:

Su trapeciniu sriegiu stipriam užveržimui. Itin ilga dviguba ER užveržimo veržlės kreipiamoji. ER užveržimo veržlės padengtos specialia danga **trinčiais** sumažinti.

**Mini** = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.

**Mini plonas** = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.

**Kūginė** = visi dydžiai su „C“.

**standartinė** = visi kiti dydžiai.

ER užveržimo veržlė CP, **netinka sandarinimo žiedams HP.**

#### Tinka:

FAHRION ER spyruokliuojanti įspraustinė CENTRO P ir ER spyruokliuojanti įspraustinė HDC.

#### Priedai pasirinktinai:

Tarpinės Nr. 309666 – 309668, precizinės ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308878 - 308992 užveržimo raktai Nr. 309754 – 309756, HP spyruokliuojančios įvorės Nr. 309365 - 309379.

#### Pastaba:

**Sistema FAHRION ER** – užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP **netinka kitoms cangių įspraustinėms!**

FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvorei CENTRO P.

Galima tvirtinti tik nominalaus dydžio įrankį.

Užspaudimo ribos: 1 - 7 mm

Bendras ilgis L: 16,2 mm

Išorinis Ø D: 16 mm

maksimalus užveržimo momentas: 10 Nm  
Sriegis: Tr14×0,75

## Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	1 - 7 mm
Bendras ilgis L	16,2 mm
maksimalus užveržimo momentas	10 Nm
Išorinis Ø D	16 mm
Serija	Centro P
Sriegis	Tr14×0,75
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė

## Priedai

CP ritininis raktas Tipas 11M	309754 11M
CP ritininis raktas dinamometriniam raktui Tipas 11M	309756 11M