

**FAHRION®**  
FAHRION®
**ER užveržimo veržlė CENTRO P sandarinimo žiedams HP, Tipas CP skirtas ER: 25DI**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309665 25DI
GTIN	2050001704924
Produktų klasė	34F

**Aprašymas**
**Modelis:**
**Mini** = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.

**Mini plonas** = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.

**Kūginė** = visi dydžiai su „C“.

**Standartinė** = visi kiti dydžiai.

ER užveržimo veržlė CP, **sandarinimo žiedams HP.**
**Tinka:**

FAHRION ER spyruokliuojanti įspraustinė CENTRO P ir ER spyruokliuojanti įspraustinė HDC.

**Pastaba:**
**Sistema FAHRION ER** – užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP **netinka kitoms cangių įspraustinėms!**

FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvorei CENTRO P.

Galima tvirtinti tik nominalaus dydžio įrankį.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo ribos	2 - 16 mm
------------------	-----------

Bendras ilgis L	28,9 mm
maksimalus užveržimo momentas	90 Nm
Išorinis Ø D	40 mm
Serija	Centro P
Sriegis	Tr32×1,5
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė

## Priedai

CP sandarinimo žiedas Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 2 mm	309667 2
CP ritininis raktas dinamometriniam raktui Tipas 25	309756 25
CP ritininis raktas Tipas 25	309754 25