



Kokybiškas aušinančio tepalo koncentratas HPC VEG, Turinys: 200l



Užsakymo data

Užsakymo numeris	084265 200
GTIN	2050001741936
Produktų klasė	08J

Aprašymas

Modelis:

Esterio pagrindo HPC aušinančio tepalo koncentratas, skirtas vidiniam aušinimui (IKZ) ir aukštam slėgiui, be aminių. Užtikrina staklių ir apžiūros langelių švarą.

Aušinantis tepalas **be chloro ir boro rūgšties** atitinka **aukštus reikalavimus**. Aukšto slėgio priedai neleidžia nusitrinti tepimo plėvelei – ji išlieka ant pjovimo įrankio net esant didelei apkrovai.

Privalumai:

Koncentratui saugu nuo **rūdžių**, tausoja laką ir **yra fiziologiškai nekenksmingi, puikiai apsaugo nuo bakterijų**, nedirgina odos.

Pagerina **įrankio patvarumą, pjovimo našumą** ir **paviršiaus kokybę**. **Be chloro** – nesusidaro kenksmingi garai, **draugiška aplinkai**.

Paskirtis:

Universaliai tinka **visiems pjovimo darbams** (sukimui, frezavimui, gręžimui, sriegių pjovimui, dildymui, valymui, **pjovimui**, šlifavimui). Būtinai apdorojant sunkiai perpjaunamas medžiagas. Įprastas **maišymo santykis 1: 20**, itin kietoms medžiagoms ir nerūdijančiajam plienui maišymo santykis nuo 1: 10 iki 1: 15.

Pastaba:

Jokisch slydimo bėgių ir kreipiamųjų bėgių alyvos tiekiamos pagal užsakymą. Jos optimaliai suderintos su kitais Jokisch produktais (jokių lipnių likučių) ir gali būti naudojamos kaip hidraulinė ir transmisinė alyva.

Modelis: Statinė
Talpa: 200 l

Techninis aprašymas

Spalva	geltonai ruda
Modelis	Statinė
Kinematinė klampa	77 mm ² /s
Laikymo temperatūra	5 - 40 °C
Talpa	200 l
Produkto rūšis	Aušinimo-tepimo priemonė

Priedai

Pompa statinei	084355
----------------	--------