



## Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P, DI16, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 7mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	309666 7
GTIN	2050001705006
Produktų klasė	34F

### Aprašymas

#### Modelis:

**Mini** = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.

**Mini plonas** = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.

**Kūginė** = visi dydžiai su „C“.

**standartinė** = visi kiti dydžiai.

Vulkanizuota **didelio slėgio sandarinimo plokštelė** iki 80 bar.

Užveržimo Ø 0,5 mm (+ 0,4 / – 0,1).

#### Pastaba:

**Sistemos FAHRION ER užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP netinka kitoms sistemoms!**

FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvorei CENTRO P.

· **Sandarinio žiedai su žingsniu kas 0,5 mm – pagal užklausimą.**

· **Sandarinio plokštelė DI40 pagal paklausimą.**

**Nesuderinama su kitomis sandarinimo žiedų sistemomis!**

### Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	7 mm
Serija	Centro P

tipai	DI16
Išorinis Ø D	12,6 mm
Aukštis L	2 mm
Produkto rūšis	Įspraustinių priedai