



## Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms, ER 40, Užveržimo Ø d: 19mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	309645 19
GTIN	7640128495673
Produktų klasė	39Z

### Aprašymas

#### Tinka:

ER užveržimo veržlės Nr. 309615; 309621.

Visos standartinės ER įspraustinės.

#### Pastaba:

- Užveržimo ribos = nominalus dydis – 0,5 mm.
- Užspaudimo Ø 1 mm žingsniu.
- Užsakant prašome nurodyti norimą užveržimo Ø!
- Tinka iki 80 barų.
- Montavimo situacija: užrašas vidinėje tvirtinimo veržlės pusėje.

### Techninis aprašymas

Užveržimo Ø d	19 mm
tipui	ER 40
Rinkinio turinys	23
Išorinis Ø D	33,5 mm
Produkto rūšis	Sandarinimas

