

**Garant****ER mini užveržimo veržlė, Skirta ER: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309650 11
GTIN	4045197292117
Produktų klasė	31Z

**Aprašymas****Modelis:**

Maži gabaritiniai matmenys, pilnai užgrūdintos ir nušlifuotos.

· **Grūdintas ir iš visų pusių nušlifuotas.**

**Tinka:**

**ER įspraustinė Mini** Nr. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

**Techninis aprašymas**

Sriegis	M13×0,75
skirta ER	11 mm
maksimalus užveržimo momentas	25 Nm
Bendras ilgis L	12 mm
Išorinis Ø D	16 mm
Norma	DIN 6499
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>

Pjovimo technika

HSC

Produkto rūšis

Tvirtinimo veržlė