



ER užveržimo veržlė CENTRO P standartinė, Tipas CP skirtas ER: 16MS



Užsakymo data

Užsakymo numeris	309655 16MS
GTIN	2050001705792
Produktų klasė	34F

Aprašymas

Modelis:

Su trapeciniu sriegiu stipriam užveržimui. Itin ilga dviguba ER užveržimo veržlės kreipiamoji. ER užveržimo veržlės padengtos specialia danga **trinčiais** sumažinti.

Mini = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.

Mini plonas = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.

Kūginė = visi dydžiai su „C“.

standartinė = visi kiti dydžiai.

ER užveržimo veržlė CP, **netinka sandarinimo žiedams HP.**

Tinka:

FAHRION ER spyruokliuojanti įspraustinė CENTRO P ir ER spyruokliuojanti įspraustinė HDC.

Priedai pasirinktinai:

Tarpinės Nr. 309666 – 309668, precizinės ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308878 - 308992 užveržimo raktai Nr. 309754 – 309756, HP spyruokliuojančios įvorės Nr. 309365 - 309379.

Pastaba:

Sistema FAHRION ER – užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP **netinka kitoms cangių įspraustinėms!**

FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvorei CENTRO P.

Galima tvirtinti tik nominalaus dydžio įrankį.

Užspaudimo ribos: 1 - 10 mm

Bendras ilgis L: 20,9 mm

Išorinis Ø D: 22 mm

maksimalus užveržimo momentas: 30 Nm
Sriegis: Tr20×1

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	1 - 10 mm
Bendras ilgis L	20,9 mm
maksimalus užveržimo momentas	30 Nm
Išorinis Ø D	22 mm
Serija	Centro P
Sriegis	Tr20×1
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė