

FAHRION®
FAHREZEUGE FÜR DIE INDUSTRIE

ER užveržimo veržlė CENTRO P sandarinimo žiedams HP, Tipas CP skirtas ER: 32DI



Užsakymo data

Užsakymo numeris	309665 32DI
GTIN	2050001704931
Produktų klasė	34F

Aprašymas

Modelis:

Mini = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.

Mini plonas = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.

Kūginė = visi dydžiai su „C“.

standartinė = visi kiti dydžiai.

ER užveržimo veržlė CP, **sandarinimo žiedams HP.**

Tinka:

FAHRION ER spyruokliuojanti įspraustinė CENTRO P ir ER spyruokliuojanti įspraustinė HDC.

Pastaba:

Sistema FAHRION ER – užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP **netinka kitoms cangių įspraustinėms!**

FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvoriui CENTRO P.

Galima tvirtinti tik nominalaus dydžio įrankį.

Užspaudimo ribos: 2 - 20 mm

Bendras ilgis L: 30,1 mm

Išorinis Ø D: 50 mm

maksimalus užveržimo momentas: 140 Nm

Sriegis: Tr40×1,5

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	2 - 20 mm
maksimalus užveržimo momentas	140 Nm
Bendras ilgis L	30,1 mm
Išorinis Ø D	50 mm
Serija	Centro P
Sriegis	Tr40×1,5
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė

Priedai

Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 6 mm	309668 6
Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 15 mm	309668 15
Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 5 mm	309668 5
Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 12 mm	309668 12
CP ritininis raktas dinamometriniam raktui Tipas 32	309756 32
Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 19 mm	309668 19
Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 4 mm	309668 4
Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 16 mm	309668 16
Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 7 mm	309668 7
Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 13 mm	309668 13

Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 20 mm	309668 20
Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 18 mm	309668 18
Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 9 mm	309668 9
Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 11 mm	309668 11
Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 8 mm	309668 8
Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 2 mm	309668 2
Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 3 mm	309668 3
Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 10 mm	309668 10
CP ritininis raktas Tipas 32	309754 32
Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 17 mm	309668 17
Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 14 mm	309668 14