

Garant**ER mini užveržimo veržlė, Skirta ER: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309650 16
GTIN	4045197292124
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

Maži gabaritiniai matmenys, pilnai užgrūdintos ir nušlifuotos.

· **Grūdintas ir iš visų pusių nušlifuotas.**

Tinka:

ER įspraustinė Mini Nr. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Techninis aprašymas

Sriegis	M19×1
maksimalus užveržimo momentas	35 Nm
skirta ER	16 mm
Bendras ilgis L	18 mm
Išorinis Ø D	22 mm
Norma	DIN 6499
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹

Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė