



## ER užveržimo veržlė CENTRO P standartinė, Tipas CP skirtas ER: 16C



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	309655 16C
GTIN	2050001704849
Produktų klasė	34F

### Aprašymas

#### Modelis:

Su trapeciniu sriegiu stipriam užveržimui. Itin ilga dviguba ER užveržimo veržlės kreipiamoji. ER užveržimo veržlės

padengtos specialia danga **trinčiais** sumažinti.

**Mini** = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.

**Mini plonas** = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.

**Kūginė** = visi dydžiai su „C“.

**standartinė** = visi kiti dydžiai.

ER užveržimo veržlė CP, **netinka sandarinimo žiedams HP.**

#### Tinka:

FAHRION ER spyruokliuojanti įspraustinė CENTRO P ir ER spyruokliuojanti įspraustinė HDC.

#### Priedai pasirinktinai:

Tarpinės Nr. 309666 – 309668, precizinės ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308878 - 308992 užveržimo raktai Nr. 309754 – 309756, HP spyruokliuojančios įvorės Nr. 309365 - 309379.

#### Pastaba:

**Sistema FAHRION ER** – užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP **netinka kitoms cangių įspraustinėms!**

FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvorei CENTRO P.

Galima tvirtinti tik nominalaus dydžio įrankį.

Užspaudimo ribos: 1 - 10 mm

Bendras ilgis L: 23,2 mm

Išorinis Ø D: 24 mm  
maksimalus užveržimo momentas: 55 Nm  
Sriegis: Tr21×1,5

## Techninis aprašymas

maksimalus užveržimo momentas	55 Nm
Užspaudimo ribos	1 - 10 mm
Bendras ilgis L	23,2 mm
Išorinis Ø D	24 mm
Serija	Centro P
Sriegis	Tr21×1,5
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė

## Priedai

CP ritininis raktas dinamometriniam raktui Tipas 16C	309756 16C
CP ritininis raktas Tipas 16C	309754 16C