

FAHRION®
PRAZISION
CP sandarinimo žiedas, DI25, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 10 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	309667 10
GTIN	2050001705129
Produktų klasė	34F

Aprašas
Aprašymas:

Vulkanizuoti sandarinimo žiedai iki 80 bar. Sandarinamas 0,5 mm Ø (+ 0,4 / – 0,1).

Tinkamas :

ER užveržimo veržlėms CP Nr. 309665 dydis 25DI.

Pastaba:

Nesuderinama su kitomis sandarinimo žiedų sistemomis!

Sistema FAHRION CP – užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP **netinka kitoms cangių įspraustinėms!**

- Sandarinimo žiedai su žingsniu kas 0,5 mm – pagal užklausimą.
- Sandarinimo žiedai, skirti Nr. 309665 DI40, pagal užklausimą.

Išorinis Ø D: 20,2 mm

Aukštis L: 2 mm

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	10 mm
Serija	Centro P
tipui	DI25
Išorinis Ø D	20,2 mm

Aukštis L

2 mm