

**FAHRION®**  
FAHRION®
**ER užveržimo veržlė CENTRO P sandarinimo žiedams HP, Tipas CP skirtas ER: 40DI**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

309665 40DI

GTIN

2050001736710

Produktų klasė

34F

**Aprašymas**
**Modelis:**
**Mini** = visi dydžiai su „**M**“, itin plona konstrukcija.

**Mini plonas** = visi dydžiai su „**MS**“, labai plona konstrukcija.

**Kūginė** = visi dydžiai su „**C**“.

**standartinė** = visi kiti dydžiai.

 ER užveržimo veržlė CP, **sandarinimo žiedams HP**.

**Tinka:**

FAHRION ER spyruokliuojanti įspraustinė CENTRO P ir ER spyruokliuojanti įspraustinė HDC.

**Pastaba:**
**Sistema FAHRION ER** – užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP **netinka kitoms cangių įspraustinėms!**

FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvorei CENTRO P.

Galima tvirtinti tik nominalaus dydžio įrankį.

Užspaudimo ribos: 3 - 26 mm

Bendras ilgis L: 34,8 mm

Išorinis Ø D: 63 mm

maksimalus užveržimo momentas: 200 Nm

Sriegis: Tr50×1,5

## Techninis aprašymas

maksimalus užveržimo momentas	200 Nm
Bendras ilgis L	34,8 mm
Užspaudimo ribos	3 - 26 mm
Išorinis Ø D	63 mm
Serija	Centro P
Sriegis	Tr50×1,5
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė