

Garant**ER mini užveržimo veržlė, Skirta ER: 20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309650 20
GTIN	4045197292131
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

Maži gabaritiniai matmenys, pilnai užgrūdintos ir nušlifuotos.

· **Grūdintas ir iš visų pusių nušlifuotas.**

Tinka:

ER įspraustinė Mini Nr. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Techninis aprašymas

Sriegis	M24×1
maksimalus užveržimo momentas	40 Nm
Bendras ilgis L	19,5 mm
skirta ER	20 mm
Išorinis Ø D	28 mm
Norma	DIN 6499
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹

Pjovimo technika

HSC

Produkto rūšis

Tvirtinimo veržlė