



Efektvios pjovimo putos be chloro, Turinys: 0,4l



Užsakymo data

Užsakymo numeris	084225 0,4
GTIN	2050001660800
Produktų klasė	08J

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo alyva. Galima maišyti su įprastine, mineraline pjovimo alyva (ne su vandenyje tirpia alyva).

Privalumai:

Pagerina **įrankio patvarumą, pjovimo našumą ir paviršiaus kokybę. Be chloro** – nesusidaro kenksmingi garai, **draugiška aplinkai**.

Paskirtis:

Universali **pjovimui** (frezavimui, sukimui, gręžimui, sriegių pjovimui, dildymui, valymui, pjovimui) bei **formos** keitimui. Būtina apdorojant **sunkiai perpjaujamus medžiagas**, pvz.: rūdis ir karščiui atsparius plienus, nikelio lydinį, titaną ir pan. Idealiai tinka **spalvotiesiems metalams**.

Geri kimbanchios pjovimo alyvos putos, skirtos užtepti ant apdirbamo paviršiaus. Sudėtyje nėra sieros ir mineralinės alyvos, galima tiksliai dozuoti ir nuplauti vandeniu.

Techninis aprašymas

Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07 Dėmesio
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS02: liepsna

Modelis	Purškiklis
Tirpumas vandenyje	tirp.
Virimo taškas	-24 °C
Užsiliepsnojimo temperatūra	235 °C
Purškimo antgalis	Smart Straw
Spalva	šviesiai geltona
Laikymo temperatūra	15 - 35 °C
Talpa	0,4 l
Produkto rūšis	Pjovimo alyva / šlifavimo alyva