



ER užveržimo veržlė CENTRO P standartinė, Tipas CP skirtas ER: 25



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 309655 25 |
| GTIN | 2050001704863 |
| Produktų klasė | 34F |

Aprašymas

Modelis:

Mini = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.

Mini plonas = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.

Kūginė = visi dydžiai su „C“.

Standartinė = visi kiti dydžiai.

Su trapeciniu sriegiu stipriam užveržimui. Itin ilga dviguba ER užveržimo veržlės kreipiamoji. ER užveržimo veržlės

padengtos specialia danga **trinčiai** sumažinti.

ER užveržimo veržlė CP, **netinka sandarinimo žiedams HP.**

Tinka:

FAHRION ER canginė įspraustinė CENTRO P ir ER canginė įspraustinė HDC.

Priedai pasirinktinai:

Sandarinimo plokštelės Nr. 309666 – 309668, precizinės ER cangės Nr. 308878 - 308992 užveržimo raktai Nr. 309754 – 309756, HP cangės Nr. 309365 - 309379.

Pastaba:

Sistema FAHRION ER – užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP **netinka kitoms cangių įspraustinėms!**

FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvorei CENTRO P. Galima tvirtinti tik nominalaus dydžio įrankį.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Užspaudimo ribos | 2 - 16 mm |
| Bendras ilgis L | 25,6 mm |
| maksimalus užveržimo momentas | 90 Nm |
| Išorinis Ø D | 40 mm |
| Serija | Centro P |
| Sriegis | Tr32×1,5 |
| Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| CP ritininis raktas dinamometriniam raktui Tipas 25 | 309756 25 |
| CP ritininis raktas Tipas 25 | 309754 25 |