

**FAHRION®**  
FAHRION®
**ER užveržimo veržlė CENTRO P standartinė, Tipas CP skirtas ER: 40**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309655 40
GTIN	2050001736703
Produktų klasė	34F

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su trapeciniu sriegiu stipriam užveržimui. Itin ilga dviguba ER užveržimo veržlės kreipiamoji. ER užveržimo veržlės

padengtos specialia danga **trinčiai** sumažinti.

**Mini** = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.

**Mini plonas** = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.

**Kūginė** = visi dydžiai su „C“.

**standartinė** = visi kiti dydžiai.

ER užveržimo veržlė CP, **netinka sandarinimo žiedams HP.**

**Tinka:**

FAHRION ER spyruokliuojanti įspraustinė CENTRO P ir ER spyruokliuojanti įspraustinė HDC.

**Priedai pasirinktinai:**

Tarpinės Nr. 309666 – 309668, precizinės ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308878 - 308992 užveržimo raktai Nr. 309754 – 309756, HP spyruokliuojančios įvorės Nr. 309365 - 309379.

**Pastaba:**

**Sistema FAHRION ER** – užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP **netinka kitoms cangių įspraustinėms!**

FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvorei CENTRO P.

Galima tvirtinti tik nominalaus dydžio įrankį.

Užspaudimo ribos: 3 - 26 mm

Bendras ilgis L: 31,5 mm  
Išorinis Ø D: 63 mm  
maksimalus užveržimo momentas: 200 Nm  
Sriegis: Tr50×1,5

## Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	31,5 mm
Užspaudimo ribos	3 - 26 mm
maksimalus užveržimo momentas	200 Nm
Išorinis Ø D	63 mm
Serija	Centro P
Sriegis	Tr50×1,5
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė