

**FAHRION®**  
PRAZISION
**CP sandarinimo žiedas, DI25, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 4 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309667 4
GTIN	2050001705068
Produktų klasė	34F

**Aprašas**
**Aprašymas:**

Vulkanizuoti sandarinimo žiedai iki 80 bar. Sandarinamas 0,5 mm Ø (+ 0,4 / – 0,1).

**Tinkamas :**

ER užveržimo veržlėms CP Nr. 309665 dydis 25DI.

**Pastaba:**

**Nesuderinama su kitomis sandarinimo žiedų sistemomis!**

**Sistema FAHRION CP** – užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP **netinka kitoms cangių įspraustinėms!**

- Sandarinimo žiedai su žingsniu kas 0,5 mm – pagal užklausimą.
- Sandarinimo žiedai, skirti Nr. 309665 DI40, pagal užklausimą.

Išorinis Ø D: 20,2 mm

Aukštis L: 2 mm

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø	4 mm
Serija	Centro P
tipui	DI25
Išorinis Ø D	20,2 mm

Aukštis L

2 mm