



Kumštelių tekinimo įtaisas, Išorinis / vidinis Ø: 342/260mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	315900 342/260
GTIN	4019208059518
Produktų klasė	38L

Aprašymas

Modelis:

Korpuse įmontuota **štapavimo būdu kaldinta spiralė**, rautytu žiedu sukama aplink korpusą. Šis spiralinis žiedas švelniai perstumia 3 **keičiamos krypties** reguliuojamus kumštelių palaipsniui į vidų arba į išorę. Tekinant, reguliavimo kumštelių atraminiai varžtai įstatomi į tekinimo griebtuvo keičiamus kumštelių ir griebtuvas užspaudžiamas. **Griebtuvas tekinimo metu yra tokioje padėtyje (įtempimo), kuri ir vėliau išlieka.**

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Reguliuojami kumšteliai
Rautytas žiedas
Korpusas su spiraliniu žiedu
Keičiamos lūpos
Pakabinimo varžtas

Paskirtis:

Vidinių ir išorinių keičiamų kumštelių tekinimui tekinimo griebtuvuose. Taip pat tinka **vidiniam arba papildomam** grūdintų keičiamų kumštelių viršūnių šlifavimui siekiant išvengti **radialinio mušimo** apdirbimo metu.

Techninis aprašymas

Reguliuojamos \emptyset ribos padėtyje J	160 - 270 mm
Svoris	8 kg
Vidinis \emptyset	260 mm
Reguliuojamos \emptyset ribos padėtyje A	330 - 440 mm
tinka tekinimo griebtuvams, kurių \emptyset iki	400 mm
Išorinis \emptyset	342 mm
Produkto rūšis	Kumštelių išsukimo žiedas