



## Našus aušinimo-tepimo koncentratas ir alyva pjūklams CBF, Turinys: 5l



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

084241 5

GTIN

2050001676238

Produktų klasė

08J

### Aprašymas

#### Modelis:

Aušinantis tepalas **be chloro ir boro rūgšties** atitinka **aukštus reikalavimus**. Aukšto slėgio priedai neleidžia nusitrinti tepimo plėvelei – ji išlieka ant pjovimo įrankio net esant didelei apkrovai.

Kokybiškas aušinančio tepalo koncentratas, skirtas **vidiniam aušinimui** (IKZ) ir aukštam slėgiui.

#### Privalumai:

Pagerina **įrankio patvarumą, pjovimo našumą ir paviršiaus kokybę. Be chloro** – nesusidaro kenksmingi garai, **draugiška aplinkai**.

Koncentratas saugo nuo **rūdžių**, tausoja laką ir **yra fiziologiškai nekenksmingi, puikiai apsaugo nuo bakterijų**, nedirgina odos.

#### Paskirtis:

Universaliai tinka **visiems pjovimo darbams** (sukimui, frezavimui, gręžimui, sriegių pjovimui, dildymui, valymui, **pjovimui**, šlifavimui). Būtina apdorojant sunkiai perpjaunamas medžiagas. Įprastas **maišymo santykis 1: 20**, itin kietoms medžiagoms ir nerūdijančiajam plienui maišymo santykis nuo 1: 10 iki 1: 15.

#### Pastaba:

Jokisch slydimo bėgių ir kreipiamųjų bėgių alyvos tiekiamos pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

Modelis	Kanistras
Spalva	šviesiai rud.
Kinematinė klampa	41 mm <sup>2</sup> /s
Laikymo temperatūra	5 - 40 °C
Talpa	5 l
Produkto rūšis	Aušinimo-tepimo priemonė
Refraktometro vertė	2