



Kumštelių tekinimo įtaisas, Išorinis / vidinis Ø: 153/110mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	315900 153/110
GTIN	4019208059464
Produktų klasė	38L

Aprašymas

Modelis:

Korpuse įmontuota **štapavimo būdu kaldinta spiralė**, rantytu žiedu sukama aplink korpusą. Šis spiralinis žiedas švelniai perstumia 3 **keičiamos krypties** reguliuojamus kumštelių palaipsniui į vidų arba į išorę. Tekinant, reguliavimo kumštelių atraminiai varžtai įstatomi į tekinimo griebtuvo keičiamus kumštelių ir griebtuvas užspaudžiamas. **Griebtuvas tekinimo metu yra tokioje padėtyje (įtempimo), kuri ir vėliau išlieka.**

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Reguliuojami kumšteliai

Rantytas žiedas

Korpusas su spiraliniu žiedu

Keičiamos lūpos

Pakabinimo varžtas

Paskirtis:

Vidinių ir išorinių keičiamų kumštelių tekinimui tekinimo griebtuvuose. Taip pat tinka **vidiniam arba papildomam** grūdintų keičiamų kumštelių viršūnių šlifavimui siekiant išvengti **radialinio mušimo** apdirbimo metu.

Techninis aprašymas

Reguliuojamos \emptyset ribos padėtyje A	150 - 215 mm
Vidinis \emptyset	110 mm
Išorinis \emptyset	153 mm
tinka tekinimo griebtuvams, kurių \emptyset iki	250 mm
Svoris	1,5 kg
Reguliuojamos \emptyset ribos padėtyje J	50 - 115 mm
tinka tekinimo griebtuvams, kurių \emptyset	80 - 200 mm
Produkto rūšis	Kumštelių išsukimo žiedas