



## Kumštelių tekinimo įtaisas, Išorinis / vidinis Ø: 176/110mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	315900 176/110
GTIN	4019208059471
Produktų klasė	38L

### Aprašymas

#### Modelis:

Korpuse įmontuota **štapavimo būdu kaldinta spiralė**, rautytu žiedu sukama aplink korpusą. Šis spiralinis žiedas švelniai perstumia 3 **keičiamos krypties** reguliuojamus kumštelių palaipsniui į vidų arba į išorę. Tekinant, reguliavimo kumštelių atraminiai varžtai įstatomi į tekinimo griebtuvo keičiamus kumštelių ir griebtuvas užspaudžiamas. **Griebtuvas tekinimo metu yra tokioje padėtyje (įtempimo), kuri ir vėliau išlieka.**

#### Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Reguliuojami kumšteliai  
Rautytas žiedas  
Korpusas su spiraliniu žiedu  
Keičiamos lūpos  
Pakabinimo varžtas

#### Paskirtis:

**Vidinių ir išorinių keičiamų kumštelių tekinimui** tekinimo griebtuvuose. Taip pat tinka **vidiniam arba papildomam** grūdintų keičiamų kumštelių viršūnių šlifavimui siekiant išvengti **radialinio mušimo** apdirbimo metu.

### Techninis aprašymas

Reguliuojamos $\emptyset$ ribos padėtyje J	35 - 125 mm
tinka tekinimo griebtuvams, kurių $\emptyset$ iki	200 mm
Svoris	3,5 kg
Išorinis $\emptyset$	176 mm
Vidinis $\emptyset$	110 mm
Reguliuojamos $\emptyset$ ribos padėtyje A	170 - 260 mm
Produkto rūšis	Kumštelių išsukimo žiedas