



## Skaitmeninis slankmatis TESA TWIN-CAL, Matavimo diapazonas: 200mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	412766 200
GTIN	7630041106152
Produktų klasė	45A

### Aprašymas

#### Modelis:

Didelis LCD ekranas, 11 mm aukščio skaitmenys. Veikia ilgiau nei 12000 valandų, persijungia į taupymo režimą po 10 min ir automatiškai išsijungia po 2 h. ABS matavimo režimas, integruota TLC jungtis duomenų perdavimui. Su ratuku.

#### Paskirtis:

Išoriniai, vidiniai, pakopų ir gylio matavimai.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 CR2032.

#### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498918, siūstuvai Nr. 498921 dyd. BT.

### Techninis aprašymas

Yra gyliamatis	taip
Varomasis ritinėlis	taip
Automatinis išsijungimas	taip
Kalibravimas	A1
Norma	ISO 13385
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
LCD ekrano skaitmenų dydis	11 mm
Eksploatavimo trukmė	12000 h

Antgalių ilgis	50 mm
Stand-by režimas	taip
Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Matavimo ribos	0 - 200 mm
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Maitinimas	Baterijos
Tarptautinis dydis	CR2032
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
---	---------------

Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas D	498918 D
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas USB	498918 USB
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975