



Kumštelių tekinimo įtaisas, Išorinis / vidinis Ø: 215/135mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	315900 215/135
GTIN	4019208059488
Produktų klasė	38L

Aprašymas

Modelis:

Korpuse įmontuota **štapavimo būdu kaldinta spiralė**, rautytu žiedu sukama aplink korpusą. Šis spiralinis žiedas švelniai perstumia 3 **keičiamos krypties** reguliuojamus kumštelių palaipsniui į vidų arba į išorę. Tekinant, reguliavimo kumštelių atraminiai varžtai įstatomi į tekinimo griebtuvo keičiamus kumštelių ir griebtuvas užspaudžiamas. **Griebtuvas tekinimo metu yra tokioje padėtyje (įtempimo), kuri ir vėliau išlieka.**

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Reguliuojami kumšteliai
Rautytas žiedas
Korpusas su spiraliniu žiedu
Keičiamos lūpos
Pakabinimo varžtas

Paskirtis:

Vidinių ir išorinių keičiamų kumštelių tekinimui tekinimo griebtuvuose. Taip pat tinka **vidiniam arba papildomam** grūdintų keičiamų kumštelių viršūnių šlifavimui siekiant išvengti **radialinio mušimo** apdirbimo metu.

Techninis aprašymas

tinka tekinimo griebtuvams, kurių Ø iki	250 mm
Reguliuojamos Ø ribos padėtyje A	215 - 285 mm
Vidinis Ø	135 mm
Svoris	5 kg
Reguliuojamos Ø ribos padėtyje J	70 - 140 mm
Išorinis Ø	215 mm
Produkto rūšis	Kumštelių išsukimo žiedas