



## Skaitmeninis slankmatis TWIN-CAL IP67, Matavimo diapazonas: 200mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	412786 200
GTIN	7630041106312
Produktų klasė	45A

### Aprašymas

#### Modelis:

Didelis LCD ekranas, 11 mm aukščio skaitmenys. Ilgesnis nei 12000 valandų veikimo laikas, persijungimas į taupymo režimą po 10 minučių ir automatinis išsijungimas po 2 valandų. ABS matavimo režimas, integruota TLC jungtis duomenų perdavimui. Apsauga nuo skysčių patekimo. Korpusas su apsaugine plienine plokšte ir „Soft Touch“ paviršiumi. Su ratuku.

#### Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

#### Paskirtis:

Išoriniai, vidiniai, pakopų ir gylio matavimai.

#### Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

#### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498918, siųstuvas Nr. 498921 dyd. BT.

### Techninis aprašymas

Stand-by režimas	taip
Norma	ISO 13385
Eksploatavimo trukmė	12000 h
LCD ekrano skaitmenų dydis	11 mm
Yra gyliamatis	taip
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai

Kalibravimas	A1
Automatinis išsijungimas	taip
Varomasis ritinėlis	taip
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Antgalių ilgis	50 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Matavimo ribos	0 - 200 mm
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Tarptautinis dydis	CR2032
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Paslaugos

DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

---

**Priedai**

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas D	498918 D
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas USB	498918 USB