



## Kumštelių tekinimo įtaisas, Išorinis / vidinis Ø: 244/162mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	315900 244/162
GTIN	4019208059495
Produktų klasė	38L

### Aprašymas

#### Modelis:

Korpuse įmontuota **štapavimo būdu kaldinta spiralė**, rautytu žiedu sukama aplink korpusą. Šis spiralinis žiedas švelniai perstumia 3 **keičiamos krypties** reguliuojamus kumštelių palaipsniui į vidų arba į išorę. Tekinant, reguliavimo kumštelių atraminiai varžtai įstatomi į tekinimo griebtuvo keičiamus kumštelių ir griebtuvas užspaudžiamas. **Griebtuvas tekinimo metu yra tokioje padėtyje (įtempimo), kuri ir vėliau išlieka.**

#### Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Reguliuojami kumšteliai

Rautytas žiedas

Korpusas su spiraliniu žiedu

Keičiamos lūpos

Pakabinimo varžtas

#### Paskirtis:

**Vidinių ir išorinių keičiamų kumštelių tekinimui** tekinimo griebtuvuose. Taip pat tinka **vidiniam arba papildomam** grūdintų keičiamų kumštelių viršūnių šlifavimui siekiant išvengti **radialinio mušimo** apdirbimo metu.

### Techninis aprašymas

Reguliuojamos Ø ribos padėtyje J	100 - 175 mm
Svoris	6 kg
Reguliuojamos Ø ribos padėtyje A	240 - 360 mm
Išorinis Ø	244 mm
tinka tekinimo griebtuvams, kurių Ø iki	250 mm
Vidinis Ø	162 mm
Produkto rūšis	Kumštelių išsukimo žiedas