

Mahr**Slankmatis dirbtuvėms lengvos konstrukcijos, Matavimo diapazonas: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

412750 2000

GTIN

Produktų klasė

43A

Aprašymas**Modelis:**

Slankmatis dirbtuvėms, lengvos konstrukcijos su matavimo smaigaliais ir prizmine kreipiančiaja. **Nuskaitymui be paralakso**. Liniuotė ir slankiklis iš aliuminio. 50% mažesnis svoris. Atsparus dilimui ir subraižymams dėl anoduoto paviršiaus 1100 HV (panašiai kaip keramika). Matavimo žiaunos nerūdijančios, grūdintos ir šlifotos. Nonijaus skalė su aiškiais padalomis vidaus ir išorės matavimams. Slankiklis juda lengvai ir tiksliai.

Techninis aprašymas

Paviršius	kietai anoduot.
Kalibravimas	A1
Padalos vertė	0,02 mm
Fiksavimas	Reguliavimo varžtas viršuje
Matavimo plokštuma	grūdintas
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 2000 mm
Antgalių ilgis	150 mm
Skalės dalys	matinis chromuotas
Vidinių matavimo žiaunų Ø	30 mm
Svoris	2,5 kg

Padalos vertė	1/20 mm
Leistina paklaida	0,16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 2000 mm	021000 2000
--	-------------