



Skaitmeninis plastikinis slankmatis digiMax®, Matavimo diapazonas: 150 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	412830 150
GTIN	4010995294229
Produktų klasė	46P

Aprašymas

Modelis:

Nemetalinė High-Tech medžiaga su 50 % plaušo.

Skaitmenų aukštis 7,5 mm, 5-ių vietų skaitmeninis rodmuo

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Pakuotė: tvirta dėžė

Norma: Gamykliniai standartai

Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai

Gyliamatis: plokščia

Padalos vertė: 0,01 mm

Padalos vertė: 0,0005 in

Leistina paklaida: 0,05 mm

Antgalių ilgis: 40 mm

Svoris: 0,048 kg

Techninis aprašymas

LCD ekrano skaitmenų dydis	7,5 mm
Antgalių ilgis	40 mm
Yra gyliamatis	taip
Gyliamatis	plokščia
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Norma	Gamykliniai standartai

Svoris	0,048 kg
Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Leistina paklaida	0,05 mm
Matavimo ribos	0 - 150 mm
Baterijų kiekis	1
Prekės Nr., kartu su baterijomis / akumuliatoriais	081560 357
Maitinimas	Baterijos
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Standartinis analoginis slankmatis

Paslaugos

Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
-------------------------	--------

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija baterijos tipas 357	081560 357
Plastikinė dėžė Tipas MS150	412470 MS150
Plastikinė dėžė Tipas MS150	412468 MS150