



## Kumštelių tekinimo įtaisas, Išorinis / vidinis Ø: 290/208mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	315900 290/208
GTIN	4019208059501
Produktų klasė	38L

### Aprašymas

#### Modelis:

Korpuse įmontuota **štapavimo būdu kaldinta spiralė**, rautytu žiedu sukama aplink korpusą. Šis spiralinis žiedas švelniai perstumia 3 **keičiamos krypties** reguliuojamus kumštelių palaipsniui į vidų arba į išorę. Tekinant, reguliavimo kumštelių atraminiai varžtai įstatomi į tekinimo griebtuvo keičiamus kumštelių ir griebtuvas užspaudžiamas. **Griebtuvas tekinimo metu yra tokioje padėtyje (įtempimo), kuri ir vėliau išlieka.**

#### Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Reguliuojami kumšteliai  
Rautytas žiedas  
Korpusas su spiraliniu žiedu  
Keičiamos lūpos  
Pakabinimo varžtas

#### Paskirtis:

**Vidinių ir išorinių keičiamų kumštelių tekinimui** tekinimo griebtuvuose. Taip pat tinka **vidiniam arba papildomam** grūdintų keičiamų kumštelių viršūnių šlifavimui siekiant išvengti **radialinio mušimo** apdirbimo metu.

### Techninis aprašymas

tinka tekinimo griebtuvams, kurių Ø iki	315 mm
Svoris	7 kg
Vidinis Ø	208 mm
Išorinis Ø	290 mm
Reguliuojamos Ø ribos padėtyje J	145 - 215 mm
Reguliuojamos Ø ribos padėtyje A	290 - 360 mm
Produkto rūšis	Kumštelių išsukimo žiedas