

Mahr

Skaitmeninis slankmatis IP67 su apvaliu gylmačiu, duomenų išvadu ir keraminėmis matavimo plokštumomis, Matavimo ribos: 150mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	412743 150
GTIN	4059192002282
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Gerai įskaitomas, ryškus LCD ekranas. Indukcinė, vandeniui atspari matavimo sistema. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Antgalių ilgis	40 mm
Kreipimas	Padidintos kreipiamosios
Kalibravimas	A1
Yra gyliamatis	taip
Gylmatis	Ø 1,6
Automatinis išsijungimas	taip

Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Norma	ISO 13385
Eksploatavimo trukmė	apie 3 metus
Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Matavimo ribos	0 - 150 mm
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

Priedai

Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
--	-------------

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Baterijų skyriaus dangtelis	412235
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2