

**HOLEX****Skaitmeninis slankmatis ABS su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412805 150
GTIN	4045197574404
Produktų klasė	42A

**Aprašymas****Modelis:**

Didelis, ryškus skaitmeninis ekranas. Matavimo plokštumos tiksliai nušlifuotos. Skaitmeninis slankmatis su **absoliutine skale**, nereikia nustatinėti nulio. Po maždaug 5 min. elektronika išsijungia automatiškai, o įsijungia paprasčiausiai pajudinus slankiklį.

- **Itin didelį tikslumą užtikrina stiklinė liniuotė.**
- **Elektronika yra atsieta nuo korpuso ir pritvirtinta tiesiai ant stumdomos dalies. Matavimo jėga perduodama tiesiogiai matavimo kojelei. Todėl slankmatis tampa dar tikslesnis ir ilgaamžiškesnis.**
- **Tvirtas metalinis korpusas.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su baterija Nr. 081560 dyd. CR1632.

**Priedai pasirinktinai:**

Klaviatūros sąsaja Nr. 498969 dyd. USB.

**Techninis aprašymas**

Yra gyliamatis	taip
Antgalių ilgis	40 mm
Norma	ISO 13385
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Kalibravimas	A1
Automatinis išsijungimas	taip

Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Matavimo ribos	0 - 150 mm
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR1632
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

## Priedai

Klaviatūros sąsajaUSB Tipas USB	498969 USB
Varžtas gylio nustatymo plokštei	412230
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR1632	081560 CR1632
Varžtas gylio nustatymo plokštei	412236