

HOLEX**Slankmatis dirbtuvėms Slankmatis dirbtuvėms nuskaitymas be paralakso, tikslus privedimas, Matavimo diapazonas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415170 300
GTIN	4045197319012
Produktų klasė	41Z

Aprašymas**Modelis:**

Aštrios matavimo žiaunos matavimams išorinio sriegio dugne ir siauruose grioveliuose, įdubose ir siauruose grioveliuose. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams. Aiški ryški skalė. Su fiksavimo varžtu. Iki dyd. 300 visas grūdintas, nuo dyd. 500 grūdintos matavimo plokštumos. Plokščia Nonijaus skalė **nuskaitymui be paralakso**, papildoma skalė tiesioginiam vidinių matavimų reikšmių nuskaitymui.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 300 mm
Kalibravimas	A1
Antgalių ilgis	90 mm
Fiksavimas	Reguliavimo varžtas viršuje
Vidinių matavimo žiaunų Ø	10 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Norma	ISO 13385
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,08 mm
Tikslusis nustatymas	taip

Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300

Priedai

Plastikinė dėžė Tipas MS300	412470 MS300
-----------------------------	--------------