

HOLEX**Slankmatis dirbtuvėms Slankmatis dirbtuvėms nuskaitymas be paralakso, tikslus privedimas, Matavimo diapazonas: 500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415170 500
GTIN	4045197319029
Produktų klasė	41Z

Aprašymas**Modelis:**

Aštrios matavimo žiaunos matavimams išorinio sriegio dugne ir siauruose grioveliuose, įdubose ir siauruose grioveliuose. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams. Aiški ryški skalė. Su fiksavimo varžtu. Iki dyd. 300 visas grūdintas, nuo dyd. 500 grūdintos matavimo plokštumos. Plokščia Nonijaus skalė **nuskaitymui be paralakso**, papildoma skalė tiesioginiam vidinių matavimų reikšmių nuskaitymui.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	A1
Fiksavimas	Reguliuojamo varžtas viršuje
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Antgalių ilgis	150 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 500 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Norma	ISO 13385
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,1 mm
Tikslusis nustatymas	taip

Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021000 500
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021010 500