

STABILA **Elektroninis gulsčiukas iš lengvojo metalo, Ilgis: 600mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	467554 600
GTIN	4005069198299
Produktų klasė	46M

Aprašymas**Modelis:**

Ypač tvirtas aliuminis stačiakampis korpusas su smūgius slopinančiais antgaliais. Du bet kurioje padėtyje optimaliai įskaitomi skaitmeniniai ekranai – apšvietimas įjungiamas tiesiog paspaudus mygtuką. Hermetiškas.

Rodmenų režimas: °, %, mm/m, in/ft – dešimtainiais skaičiais ir trupmenomis. Klaviatūros užraktas. Akustinis maršruto nurodymas, du skirtingi tonai. Atskaitos vertė laisvai pasirenkama. Įspėjimas pasvirus gulsčiukui nuo antros ašies. **Automatinis susikalibravimas 90° žingsniais.** Baterija veikia iki 400 valandų.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiems), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su baterija Nr. 081551 LR6.

Su transportavimo krepšiu.

Techninis aprašymas

Ilgis	600 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,05 / 0,1 laipsniai
Įmontuotų baterijų Nr.	081557 LR6
Baterijų kiekis	2
Leistina paklaida elektronikos moduliui	0,05 (0°, 90°); 0,2 (1°, -89°) laipsniai
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos

Paklaidos riba įprastoje padėtyje ir apverstoje padėtyje	0,5 mm/m
Rodmens režimas	°, %, mm/m, in/ ft – dešimtainiais skaičiais ir trupmenomis
Apytikslė baterijų veikimo trukmė	150 h
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	H2
Produkto rūšis	Gulsčiukas

Paslaugos

KalibravimasGulsčiukas / elektroninis posvyrio matuoklis Tikslumas 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------