

STIEFELMAYER

**Velenų gulsčiukas, Pado ilgis × tikslumas: 250/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	468800 250/2
GTIN	4045197207111
Produktų klasė	46R

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtas korpusas iš aukštos kokybės specialaus liejinio, padengtas atspariu smūgiams laku. Prizminis pagrindas su kampu nušlifuotais atraminiais paviršiais (svarbu žymint, lygiuojant ir t. t.). Visi matavimo paviršiai nustatyti tiksliai lygiagrečiai su gulsčiuko ašimi. Po vieną išilginį ir skersinį gulsčiuką iš stiklo. Su izoliuotomis rankenomis ant korpuso ir apsauginiu stiklu virš gulsčiukų.

**Paskirtis:**

Skirtas horizontalumo patikrinimui plokščių ir cilindrinų paviršių.

**Standartas:****DIN 877****Tikslumas:**

**1** = su labai jautriu gulsčiuku **0,02 mm/m**.

**2** = su jautriu gulsčiuku **0,1 mm/m**.

**4** = su standartinio jautrumo gulsčiuku **0,4 mm/m**.

**Techninis aprašymas**

Pado ilgis	250 mm
Padalos vertė	0,1 mm/m
Tikslumo klasė	2
Pado plotis	40 mm
Norma	DIN 877
Pakuotė	tvirta dėžė

Kalibravimas	H2
Produkto rūšis	Gulsčiukas

**Paslaugos**

KalibravimasGulsčiukas / elektroninis posvyrio matuoklis Tikslumas 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------