



## Slankmatis, Matavimo diapazonas: 200mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	415184 200
GTIN	4045197479815
Produktų klasė	41Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Skalės **matinės chromuotos** su aiškiais, juodomis padalomis. Matavimo plokštumos pritrintos. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams.

### Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 200 mm
Kalibravimas	A1
Skalės dalys	matinis chromuotas
Padalos vertė	0,05 mm
Antgalių ilgis	60 mm
Vidinių matavimo žiaunų $\varnothing$	10 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Norma	ISO 13385
Matavimo nuokrypis E MPE	$\pm 0,05$ mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas

Produkto rūšis

Slankmatis dirbtuvėms

**Paslaugos**

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm

021000 200

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm

021010 200