

HOLEX**Slankmatis dirbtuvėms su mm ir colių padalomis, Matavimo diapazonas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415100 300
GTIN	4045197203151
Produktų klasė	41Z

Aprašymas**Modelis:**

Aštrios matavimo žiaunos matavimams išorinio sriegio dugne ir siauruose grioveliuose, įdubose ir siauruose grioveliuose. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams. Aiški ryški skalė. Su fiksavimo varžtu. Iki dyd. 300 visos grūdintas, nuo dyd. 500 grūdintos matavimo plokštumos.

Techninis aprašymas

Antgalių ilgis	90 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 300 mm
Vidinių matavimo žiaunų Ø	10 mm
Kalibravimas	A1
Fiksavimas	Reguliuojamas varžtas viršuje
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Padalos vertė	1/128 in
Padalos vertė	1/20 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Norma	ISO 13385
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,08 mm

Padalos Nonijaus skalėje mm / coliai	taip
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300

Priedai

Plastikinė dėžė Tipas MS300	412470 MS300
-----------------------------	--------------