

Garant**Reguliuojamas velenų gulsčiukas, Pado ilgis × tikslumas: 150/1 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	468790 150/1
GTIN	4045197519238
Produktų klasė	41H

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas korpusas iš aukštos kokybės specialaus liejinio; prizminis pagrindas su kampu nušlifuotiems atraminiais paviršiais (svarbu žymint, sulygiuojant ir t. t.). Visi matavimo paviršiai nustatyti tiksliai lygiagrečiai su gulsčiuko ašimi. Po vieną išilginį ir skersinį gulsčiuką iš stiklo. Su izoliuotomis rankenomis ant korpuso ir apsauginiu stiklu virš gulsčiukų.

Išilginės akutės reguliavimas: išilginę akutę reguliavimo varžtu galima be pastangų ir be tarpo sureguliuoti į 0 padėtį, jos neišmontuojant.

Įrankio poveikslėlio detalių aprašymas:**Reguliavimo varžtas**

išilginiam gulsčiukui.

Išilginis gulsčiukas

surinktas be įtampos.

Paskirtis:

Skirtas horizontalumo patikrinimui plokščių ir cilindrinų paviršių.

Standartas:**DIN 877****Tikslumas:**

1 = su labai jautriu gulsčiuku **0,02 mm/m.**

2 = su jautriu gulsčiuku **0,1 mm/m.**

4 = su standartinio jautrumo gulsčiuku **0,4 mm/m.**

Techninis aprašymas

Pado plotis	40 mm
Tikslumo klasė	1
Pado ilgis	150 mm
Padalos vertė	0,02 mm/m
Norma	DIN 877
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	H2
Produkto rūšis	Gulsčiukas

Paslaugos

KalibravimasGulsčiukas / elektroninis posvyrio matuoklis Tikslumas 0,02 mm/m	026620 0,02
---------------------------------------------------------------------------------	-------------