

STIEFELMAYER

Velenų gulsčiukas, Pado ilgis × tikslumas: 300/1 mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	468800 300/1
GTIN	4045197207128
Produktų klasė	46R

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas korpusas iš aukštos kokybės specialaus liejinio, padengtas atspariu smūgiams laku. Prizminis pagrindas su kampu nušlifuotais atraminiais paviršiais (svarbu žymint, lygiuojant ir t. t.). Visi matavimo paviršiai nustatyti tiksliai lygiagrečiai su gulsčiuko ašimi. Po vieną išilginį ir skersinį gulsčiuką iš stiklo. Su izoliuotomis rankenomis ant korpuso ir apsauginiu stiklu virš gulsčiukų.

Paskirtis:

Skirtas horizontalumo patikrinimui plokščių ir cilindrinų paviršių.

Standartas:**DIN 877****Tikslumas:**

1 = su labai jautriu gulsčiuku **0,02 mm/m**.

2 = su jautriu gulsčiuku **0,1 mm/m**.

4 = su standartinio jautrumo gulsčiuku **0,4 mm/m**.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,02 mm/m
Pado ilgis	300 mm
Pado plotis	50 mm
Tikslumo klasė	1
Norma	DIN 877
Pakuotė	tvirta dėžė

Kalibravimas	H2
Produkto rūšis	Gulsčiukas

Paslaugos

KalibravimasGulsčiukas / elektroninis posvyrio matuoklis Tikslumas 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------