

**Dirbtuvių slankmatis, lengvos konstrukcijos, Matavimo diapazonas: 900mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412770 900
GTIN	4067263118985
Produktų klasė	42A

**Aprašymas****Modelis:**

**Lengvos konstrukcijos** dirbtuvių slankmatis. **Skaitymas be paralakso** ir maksimalus kontrastas dėl balto mastelio ant juodo paviršiaus. Optimalus nukreipimas bei slydimas dėl viduje esančios dvigubos prizminės kreipiamosios. Matavimo antgaliai iš nerūdijančio grūdinto plieno, kruopščiai nušlifuoti.

**Priedai pasirinktinai:**

Matavimo antgaliai 125 mm, 150 mm.

**Techninis aprašymas**

Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	A1
Svoris	0,8 kg
Antgalių ilgis	90 mm
Vidinių matavimo žiaunų Ø	10 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 900 mm
Nonijaus skalė	1/20
Leistina paklaida	0,11 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis

visos dalys	grūdintos
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

## Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021010 1000
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021000 1000