

**HOLEX****Slankmatis dirbtuvėms su mm ir colių padalomis, Matavimo diapazonas: 500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415100 500
GTIN	4045197203168
Produktų klasė	41Z

**Aprašymas****Modelis:**

Aštrios matavimo žiaunos matavimams išorinio sriegio dugne ir siauruose grioveliuose, įdubose ir siauruose grioveliuose. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams. Aiški ryški skalė. Su fiksavimo varžtu. Iki dyd. 300 visas grūdintas, nuo dyd. 500 grūdintos matavimo plokštumos.

**Techninis aprašymas**

Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Antgalių ilgis	150 mm
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Kalibravimas	A1
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 500 mm
Matavimo plokštuma	grūdintas
Fiksavimas	Reguliuojamas varžtas viršuje
Padalos vertė	1/128 in
Padalos vertė	1/20 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Norma	ISO 13385

Matavimo nuokrypis E MPE	±0,1 mm
Padalos Nonijaus skalėje mm / coliai	taip
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021000 500
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021010 500