



Slankmatis, Matavimo diapazonas: 300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	415184 300
GTIN	4045197479822
Produktų klasė	41Z

Aprašymas

Modelis:

Skalės **matinės chromuotos** su aiškiais, juodomis padalomis. Matavimo plokštumos pritrintos. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams.

Techninis aprašymas

Skalės dalys	matinis chromuotas
Kalibravimas	A1
Vidinių matavimo žiaunų Ø	10 mm
Padalos vertė	0,05 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 300 mm
Antgalių ilgis	90 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Norma	ISO 13385
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,08 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas

Produkto rūšis

Slankmatis dirbtuvėms

PaslaugosKalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo
ribos 300 mm

021000 300

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis
Maksimalios matavimo ribos 300 mm

021010 300