

STIEFELMAYER

Švaistiklių kakliukų gulsčiukas, Pado ilgis × plotis: 90X40mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	469400 90X40
GTIN	4045197207258
Produktų klasė	46R

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas korpusas iš aukštos kokybės specialaus lydinio, padengtas atspariu smūgiams laku. Nušlifluotas dugnas su išilgine ir skersine prizme. Išilginė ir skersinė akutė iš stiklo.

Paskirtis:

Pagrindinė paskirtis alkūniniams velenams ir švaistiklių kakliukams varikliuose išlygiuoti.

Techninis aprašymas

Pado plotis	40 mm
Pado ilgis	90 mm
Padalos vertė, kai akutė skersai	0,8 mm/m
Padalos vertė, kai akutė išilgai	0,1 mm/m
Norma	DIN 877
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	H2
Produkto rūšis	Gulsčiukas

Paslaugos

KalibravimasGulsčiukas / elektroninis posvyrio matuoklis
Tikslumas 0,02 mm/m

026620 0,02